

fiche produit

article n° 92.257.4064.6

assemblage de câbles GST18I5KS-S 15H 40BL01

gesis® CLASSIC câble de connexion, mâle - dénudé, nombre de pôles 5, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, type de câble H05Z1Z1-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact bleu clair

article n°	92.257.4064.6
EAN	4049088326448
unité de commande	10 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 6
résistance de la continuité	6,1 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
Marquage de pôle	1, 2, 3, 4, 5
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
longueur de dénudage	9 mm
longueur de dégainage	35 mm
traitement de l'extrémité du conducteur	extrémité fils compressés par ultrasons
type de ligne	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	10,1 mm
type de câble	mâle - dénudé
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	extrémité libre du câble
type d'extrémité du câble version 2	GST18i5 mâle
blindé	non

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	oui
câble résistance à la température continue	70 °C
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	2,037 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	