

fiche produit

article n° 92.207.4000.0

assemblage de câbles GST18i4KSBS 15 40TR01

gesis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 4, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 4 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate



article n°	92.207.4000.0
EAN	4049088314551
unité de commande	15 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V / 400 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 2
résistance de la continuité	46,4 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	rouge tomate
Marquage de pôle	2, N, PE, 1
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm²
classe de protection (IP)	IP40
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	9,2 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i4 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i4 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	60 °C

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	1,956 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	4 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9153.0	pièce de verrouillage GST18I4 BUCHSEN	

