

fiche produit

article n° 92.297.1000.7

assemblage de câbles GST18i3KSBS 15 10GN07

geis® CLASSIC câble de connexion, femelle – mâle, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact vert claire



article n°	92.297.1000.7
EAN	4049088274190
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

courant nominal	16 A
tension nominal	250 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 7
résistance de la continuité	12,2 mOhm
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	vert claire
Marquage de pôle	1, PE, 2/N
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir

version

section nominale du conducteur	1,5 mm ²
classe de protection (IP)	IP40
type de ligne	H05VV-F
couleur du câble	noir
diamètre du câble max.	8,3 mm
type de câble	femelle – mâle
type de cordon	câble de connexion
type d'extrémité du câble Version 1	GST18i3 femelle
type d'extrémité du câble version 2	GST18i3 mâle

matériel

traitement de surface	etamé
sans halogène	non
câble résistance à la température continue	70 °C

partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
résistance au feu	0,561 kWh/St
classe incendie	Eca

dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----

accessoires

article n°	type	description
05.587.3156.0	verrouillage (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	verrouillage (G)ST18 SW	
06.560.0300.0	élément de montage GST18I3 SW	
06.561.7853.0	cadre de montage GST18I3 SW	
05.561.3653.0	pièce de verrouillage GST18I3VS B WS	
05.561.3653.1	pièce de verrouillage GST18I3VS B SW	
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.594.4250.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	
05.594.4253.0	pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS	

