

**fiche produit**

article n° 92.939.1153.0

**connecteur GST18I3S B2FZR1VS GR01**

gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 3, prise de courant,  
 type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant  
 nominal 20 A, diamètre du câble 9 - 11,5 mm, couleur de codage /  
 insert de contact gris cailloux

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| article n°        | 92.939.1153.0 |
| EAN               | 4015573831506 |
| unité de commande | 100 pièce(s)  |

**certificats/approbations**

**données techniques**
**général**

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| courant nominal                              | 20 A                                                  |
| tension nominal                              | 250 V                                                 |
| tension nominale d'impulsion                 | 4 kV                                                  |
| soulagement de la tension                    | oui                                                   |
| degré de pollution                           | 2                                                     |
| codage mécanique Code                        | code 2                                                |
| verrouillable                                | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact        | gris cailloux                                         |
| Marquage de pôle                             | L, N, PE                                              |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir                                                  |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz          | 7032                                                  |

**données de connexion**

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| diamètre du câble max.                    | 11,5 mm |
| diamètre du câble min.                    | 9 mm    |
| section de raccordement solide mm² max.   | 2,5 mm² |
| section de raccordement solide mm² min.   | 0,5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 1,5 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min  | 0,5 mm² |
| termination par pôle                      | 2       |

**version**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| version                   | prise de courant |
| type de connexion         | connexion à vis  |
| classe de protection (IP) | IP40             |

**matériel**

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| matériau du boîtier                                  | polyamide    |
| sans halogène                                        | oui          |
| matériel de contact                                  | CuZn         |
| résistance au feu                                    | 0,221 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C       |
| traitement de surface                                | etamé        |

**dimensions**

|          |         |
|----------|---------|
| longueur | 76,7 mm |
|----------|---------|

|         |       |
|---------|-------|
| largeur | 48 mm |
| hauteur | 25 mm |

**accessoires**

| article n°    | type                                          | description |
|---------------|-----------------------------------------------|-------------|
| 05.587.3156.0 | verrouillage (G)ST18 WS                       |             |
| 05.587.3156.1 | verrouillage (G)ST18 SW                       |             |
| 06.561.7853.0 | cadre de montage GST18I3 SW                   |             |
| 05.561.3653.0 | pièce de verrouillage GST18I3VS B WS          |             |
| 05.561.3653.1 | pièce de verrouillage GST18I3VS B SW          |             |
| 05.564.5353.0 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW          |             |
| 05.564.5353.2 | pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS          |             |
| 05.594.4250.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |
| 05.594.4253.0 | pièce de verrouillage ST18/3B + GST18I3 ST WS |             |

**modules compatibles**

| article n°    | type                                       | description                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92.297.1003.0 | assemblage de câbles GST18I3KSB- 15 10TR01 | geis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 3, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate |