


fiche produit

article n° 73.337.6435.0

bas BAS GUT GD 24HM32 50 A0




article n°	73.337.6435.0
EAN	4015573623392
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations
données techniques
général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	24H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	au-dessous
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	80 mm



.0



73.33 ⁷ .6435.1	BAS GUT GD 24H M32 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.33 ⁷ .6435.0	BAS GUT GD 24H M32 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14405©/Tolerance system Size ISO 14405© (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name	
/		Aluminium		gezeichnet drawn		21.08.		Treschan	
/		beschichtet/ coated		geprüft checked		-		-	
/		Maßstab/Scale		1:2		Normge- stand, check		-	
/		grau/ grey		-		-		-	
/		Vol.		mm		OfL./Surf.		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -		-		-		-	
/		Type		Benennung/Title		-		-	
/		revos		GEHAEUEUNTERTEIL		-		-	
/		BASIC		Baugröße 24H-Kabelabgang 2xM25/M25-M32 links/unten haus. size 24H-cable outl. 2xM25/M25-M32 left/down		-		-	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		-		-	
Änderung/Revision		-		-		-		-	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.