


fiche produit

article n° 70.330.2435.1

bas BAS GUT GB 24 M25 A1



article n°	70.330.2435.1
EAN	4015573599536
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations




données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	24
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm



0.



70.330.2435.1	BAS GUT GB 24 M25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	Y
70.330.2435.0	BAS GUT GB 24 M25 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gesien /Area
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005  Tolerance system Size ISO 14005  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TOM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland declaration UU-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable/hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/	 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/coated 1:2 grau/grey	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.330.2435.0 13K	Ind
	/		gezeichnet drawn	03.05.	Treschan		
	/ Maßstab/Scale		geprüft checked	-	-		
	/		geprüft checked	-	-		
	/		Normengr. Stand. check	-	-		
Made in mm/Dimensions are in mm							
	/ Vol.	mm	Of./, Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		
		 wieland	Type	Benennung/Title			
			revos	GEHAEUSEUNTERTEIL			
			BASIC	Baugröße 24-Kabelabgabe 2x M25 Housing size 24-cable outlet 2x M25			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.