


fiche produit

article n° 71.330.2435.0

bas BAS GUT GL 24 M25 A0



article n°	71.330.2435.0
EAN	4015573620889
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations


données techniques
général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C


version

DIN-taille	24
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	144 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm

	F
--	---



Tolerierung Size ISO 14045 © / Tolerance system Size ISO 14045 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)						jw/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document (UN-TOM-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!									
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed						1. Verwendung: First Use: -			Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
		/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.				Index	
		/		Aluminium		gezeichnet drawn	26.06.	Ireschun		71.330.2435.0 13K					
		/		beschichtet/coated		geprüft checked	-	-							
		/		gray/gray		Normen/ Stand. check	-	-							
		/	Maßstab/Scale	1:2								Maße in mm/Dimensions are in mm			
		/	Vol.	mm	Öl./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -								
		/		wieland		Type	Benennung/Title								
		/				revos	GEHAEUSEUNTERTE IL								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet					BASIS	Baugröße 24-Kabelabgang 2xM25 Housing size 24-cable outlet 2xM25								
Änderung/Revision															

Bohrbild
/Cut out

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.