

fiche produit

article n° 76.351.2435.3

capot BAS GOT GH 24H M25 A3



article n°	76.351.2435.3
EAN	4049088252976
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général



matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	24H
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	face avant
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	120 mm
largeur	43 mm
hauteur	76 mm

[illegible]

○



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

.0 .2 .3

76.351.2435.3	BAS GOT GH 24HM25 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
76.351.2435.2	BAS GOT GH 24HM25 A2	Zwischenstützen montiert /Bushing assembled	
76.351.2435.1	BAS GOT GH 24HM25 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
76.351.2435.0	BAS GOT GH 24HM25 A0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405(①)/Tolerance system Size ISO 14405(①) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-T04-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:			
/			Werkstoff/Material			2013		Tag/Date		Name	
/			Aluminium			gezeichnet designed		11.07.		Hoffmann	
/			Müllstab/Scale			beschichtet/coated			T		
/			1:2			geprüft checked			76.351.2435.0 13K		
/			grau/grey			Namepr. Spec. check			-		
Maße in mm/Dimensions are in mm											
/			Vol.			mm			Off./Surf.		
/			mm			Ersatz für/Replacement for: -					
/			wieland			Type			Benennung/Title		
Index			Datum / Blatt Date / Sheet			revos			GEHÄUSEOBERTEIL		
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen			BASIC			Baugröße 24H Kabelabgang von vorne M25		
						hohe Baufl.			hood size 24H cable outlet in front M25		