

fiche produit

article n° 71.350.2435.3

capot BAS GOT GG 24 M25 A3

article n°	71.350.2435.3
EAN	4015573646322
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	24
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	écrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	136 mm
largeur	43 mm
hauteur	70 mm

