


fiche produit

article n° 73.331.4035.1

bas BAS GUT GC 16M25 50 A1



article n°	73.331.4035.1
EAN	4015573623224
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques



général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	16H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	75 mm

E



0.



Technical drawing of a rectangular plate. The dimensions are 105 (width) and 45 (height). The hole diameter is specified as $\varnothing 5,3/M5$. The drawing shows a rectangular plate with four holes, one in each corner. The holes are represented by circles with a cross inside. The dimensions are indicated by arrows and numbers. The hole diameter is indicated by the text $\varnothing 5,3/M5$.

Tolerierung Size ISO 14405 (Tolerance system Size ISO 14405) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		 Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated grau/ grey		2014 Tag/Date Name		T Zeichnung Nr./Drawing No. 73.331.4035.0 13K		Index	
/ Maßstab/Scale				gezeichnet 19.08. Treschan					
/ 1:2				geprüft - -					
/ Vol.				Vorrepr. Stand. check - -					
mm Of./Surf. mm				Ersatz für/Replacement for: -					
/		/		/		/		/	
/		/		/		/		/	
/		/		/		/		/	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Type		Benennung/Title			
Änderung/revision		 wieland www.wieland-electric.com		revos BASIC		GEHAUSEUNTERTIE IL Baugröße 16H-Kabelabgang 1xM25/M32/M40 links housing size 16H-cable outlet 1xM25/M32/M40 left			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.