

fiche produit

article n° 70.341.1635.0

bas BAS GUT GG 16 M25 A0



article n°	70.341.1635.0
EAN	4015573618114
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations




données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	16
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, Distribution und Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne schriftliche Genehmigung der Wieland Electric AG.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
11.1
12.1
1.1
1.000