

fiche produit

article n° 71.440.1637.1

bas BAS GUM GR 16 M25 B1



article n°	71.440.1637.1
EAN	4049088350672
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	vierge
classe de protection (IP)	IP66
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	16
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	117 mm
largeur	57 mm
hauteur	57 mm

