

fiche produit

article n° 71.354.1635.1

capot BAS GOT GI 16 M32 A1



article n°	71.354.1635.1
EAN	4015573651432
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	16
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	94 mm
largeur	43 mm
hauteur	60 mm

