


fiche produit

article n° 73.335.1035.0

bas BAS GUT GC 10HM32 50 A0



article n°	73.335.1035.0
EAN	4015573843967
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	10H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	67 mm

Ausführung .1
version .1



Gewinde M32
thread M32



Verschraubung M32
screw connection M32



Gezeichnete Ausführung/version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.335.1035.0	BAS GUT GC 10HM32 50 A0
73.335.1035.1	BAS GUT GC 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach DIN -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name		T	Zeichnung Nr.	73.335.1035.0 01K	Index	
	/			Entworfen		16.06.	Duetsch T.					
	/			Geprüft		-	-					
	/			Normgepr.		-	-					
	/		wieland	Ersatz für: -								
	/					Benennung	GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 10 / size 10 1x M32 links/left					
	/											
	/											
Buchstabe	Datum / Blatt											
Änderung												

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Besondere Bestimmungen finden in der Zeichnung ihren Niederschlag.

733351035001K_3 CAD027 deutsch 2005-06-16T13:28:12 0,976

733351035001K_2 IIN204 Kuerbe 2005-09-21T16:27:16 1,000