


fiche produit

article n° 73.330.1035.1

bas BAS GUT GB 10HM25 50 A1



article n°	73.330.1035.1
EAN	4015573843912
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C



version

DIN-taille	10H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm


Ausführung .1
version .1



Verschraubung M25
screw connection M25



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.330.1035.0	BAS GUT GB 10HM25 50 A0
73.330.1035.1	BAS GUT GB 10HM25 50 A1

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.330.1035.0 01K	Index a
	/	x			Entworfen	13.08.	Kurz H.			
	/				Geprüft	-	-			
	/				Normgepr.	-	-			
	/		wieland Elektrische Verbindungen		Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL housing lower part Größe/size 10 2x M25					
a	09.06.2005/									
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.