

fiche produit

article n° 73.353.1035.3

capot BAS GOT GA 10HM32 50 A3

article n°	73.353.1035.3
EAN	4015573675902
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	121 °C

version

modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73 mm
largeur	56 mm
hauteur	70 mm

