

fiche produit

article n° 73.351.1035.0

capot BAS GOT GB 10H M20 A0

article n°	73.351.1035.0
EAN	4049088220098
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version



DIN-taille	10
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	face avant
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73 mm
largeur	56 mm
hauteur	70 mm

	7
--	---

0



2



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73.351.1035.3	BAS GOT GB 10HM20 A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 montiert /CG with strain relief and bend support, IP54 ass.	
73.351.1035.2	BAS GOT GB 10HM20 A 2	Zwischenstützen montiert /Bushing assembled	
73.351.1035.1	BAS GOT GB 10HM20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
73.351.1035.0	BAS GOT GB 10HM20 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable Gland ICG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14005 (Tolerance system Size ISO 14005) (This ISO-number describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / delecrable hazardous substances) to be declared!																					
Freitoleranz nach General tolerance			- - - - -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:			- - - - -			Blatt: Sheet:			1 von of 1								
/						Werkstoff/Material			2013			Tag/Date			Name			T			Zeichnung Nr./Drawing No. 73.351.1035.0 13K			Index		
/						Aluminium			gezeichnet/ drawn:			11.07.			Hoffmann											
/						beschichtet/coated			geprüft/ checked:			-			-											
/						1:2			Hauptpr. Coord. check:			-			-											
/			Maßstab/Scale			-			-			-			-			-			-					
/			1:2			-			-			-			-			-			-					
/			Vol.			mm			Off./Surf.			mm			Ersatz für/Replacement for: -											
/			-			-			-			-			-											
/			-			-			-			-			-											
Index			Datum / Blatt Date / Sheet			-			-			-			-			-			-					
Änderung/Revision			-			-			-			-			-			-			-					
 wieland						Type revos			Benennung/Title GEHÄUSEOBERTEIL			Baugröße 10H Kabelabgang von vorne M20 hood size 10H cable outlet in front M20														
 wieland						Elektrische Verbindungen			hohe Aufl.																	