

fiche produit

article n° 70.350.1035.3

capot BAS GOT GA 10 M20 A3

article n°	70.350.1035.3
EAN	4015573641686
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73 mm
largeur	43 mm
hauteur	53 mm

