

fiche produit

article n° 76.344.1035.1

bas BAS GUT GR 10HM32 50 A1



article n°	76.344.1035.1
EAN	4015573787124
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	autre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm



Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0

Verschraubung M32
screw connection M32

Verschraubung M32
screw connection M32



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.344.1035.0	BAS GUT GR 10HM32 50 A0
76.344.1035.1	BAS GUT GR 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.				Index
	/	%			Entworfen	13.08.	Kurz H.		76.344.1035.0 01K				
	/				Geprüft	-	-						
	/	Vol.	mm³	Bil.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
	/			wieland		Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL housing lower part Größe/size 10 2x M32							
a	09.06.2005/												
Buchstabe	Datum / Blatt												
Änderung													

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

76.344.1035.01K_1.dwg 2005-06-10 10:45:10