

fiche produit

article n° 76.340.1035.0

bas BAS GUT GR 10HM25 50 A0



article n°	76.340.1035.0
EAN	4015573844254
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm

