


fiche produit

article n° 76.334.1035.0

bas BAS GUT GL 10HM32 50 A0



article n°	76.334.1035.0
EAN	4015573842991
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations





données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	97 mm
largeur	58 mm
hauteur	72 mm

Ausführung .1
version .1Gewinde M32 (2x)
thread M32 (2x)Gezeichnete Ausführung/version .0Verschraubung M32
screw connection M32weiter Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.334.1035.0	BAS GUT GL 10HM32 50 A0
76.334.1035.1	BAS GUT GL 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1.Verwendung: -				Bl.: 1 von 1		
/		Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tag	Name		Zeichnung Nr.				Index	
/		x			Entworfen	17.06.	Duetsch T.		T		76.334.1035.0 01K			
/					Geprüft	-	-							
/		Vol.	mm³ Offl.		mm³		Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
/			wieland				Benennung		GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 10 / size 10 2x M32					
/														
/														
/														
Buchstabe		Datum / Blatt		Änderung		Elektrische Verbindungen								

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
seiner Inhalte sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Besondere Bestimmungen sind im Text angegeben.

763341035001K_3 CADWZT deutsch 2005-06-17T10:09:49 0976