

fiche produit

article n° 71.425.1037.0

bas BAS GUM GP 10 B



article n°	71.425.1037.0
EAN	4049088350603
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	vierge
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	montage (douille)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	sans
avec presse-étoupe	non
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	93 mm
largeur	95 mm
hauteur	88 mm

