

fiche produit

article n° 71.340.1035.0

bas BAS GUT GR 10 M20 A0



article n°	71.340.1035.0
EAN	4015573624450
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations




données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	10
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	94 mm
largeur	52 mm
hauteur	55 mm



.0



71.340.1035.1	BAS GUT GR 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	X
71.340.1035.0	BAS GUT GR 10 M20 A0	Kabelverschraubung[KV], IP54 montiert /Cable gland tCG], IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005 (Tolerance system Size ISO 14005) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name	
/		Aluminium		geprüft/ drawn		28.06. Duetsch	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated		geprüft/ checked		-	
/ 1:1		gray/grey		Überpr. Stück check		-	
/		Zeichnung Nr./Drawing No.		T		71.340.1035.0 13K	
/		Maße in mm/Dimensions are in mm					
/ Vol.		mm		öfl./Surf.		mm	
/		Ersatz für/Replacement for: -					
/		Type		Benennung/Title			
/		revos		GEHAEUSEUNTERTEIL			
/		BASIC		Baugröße 10-Kabelabgang 2xM20			
/				Housing size 10-cable outlet 2xM20			
Index Datum / Blatt Date / Sheet		Änderung/Revision					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.