


fiche produit

article n° 71.320.1028.0

bas BAS GUT GK 10 A



article n°	71.320.1028.0
EAN	4015573225152
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques
général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	10
modèle du boîtier	montage (douille)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	sans
type d'entrée de câble	sans
avec presse-étoupe	non
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	93 mm
largeur	43,5 mm
hauteur	28 mm

