

fiche produit

article n° 73.346.0635.1

bas BAS GUT GT 6HM32 69 A1



article n°	73.346.0635.1
EAN	4015573787117
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C



version

DIN-taille	6H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	32
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	84 mm
largeur	58 mm
hauteur	72,2 mm


Ausführung .1
version .1



Verschraubung M32
screw connection M32



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.346.0635.0	HD GUT GT 6 M32 50 A0
73.346.0635.1	HD GUT GT 6 M32 50 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -				Bl.: 1 von 1		
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:			2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 73.346.0635.0 01K			Index
		/	x				Entworfen	11.08.	Kurz H.					
		/					Geprüft	-	-					
		/	Vol.	mm²	Øfl.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -				
		/		 wieland			Benennung			GEHAUSEUNTERTEIL housing lower part Größe/size 6 1x M32				
		/												
		/												
Buchstabe		Datum / Blatt		Elektrische Verbindungen										
Änderung														

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung
sowie Inhalt sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.