


fiche produit

article n° 73.331.0635.1

bas BAS GUT GM 6HM25 69 A1



article n°	73.331.0635.1
EAN	4015573808447
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques


général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version


DIN-taille	6H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	de côté
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	84 mm
largeur	58 mm
hauteur	72,2 mm

Ausführung .1
version .1





Gewinde M25
thread M25

Gezeichnete Ausführung .0 / version .0



Verschraubung M25
screw connection M25



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-nr.	Typ type
73.331.0635.0	BAS GUT GM 6HM25 69 A0
73.331.0635.1	BAS GUT GM 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen				1. Verwendung: -				Bl.: 1 von 1				
		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:				2004		Tag	Name		T	Zeichnung Nr.		Index
		/	x					Entworfen		19.10.		Daetsch T.				
		/			Geprüft		-		-							
		/	Vol.	mm³		Bl.	mm³	Normgepr.		-		-		Ersatz für: -		
		/		wieland						Benennung		GEHAUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 6/size 6 1x M25				
		/														
Buchstabe	Datum / Blatt															
Änderung																

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sowie Verändern sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

73331063501K_4 CAD0627.dwg 2004-10-21T14:09:46 1:000