

fiche produit

article n° 70.340.0635.1

bas BAS GUT GR 6 M20 A1



article n°	70.340.0635.1
EAN	4015573618008
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations





données techniques

général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP65
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	6
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	double face
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	84 mm
largeur	52 mm
hauteur	54,7 mm



0.

Bohrbild
/Cut out

70.340.0635.1	BAS GUT GR 6 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.340.0635.0	BAS GUT GR 6 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /depicted

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com www.eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14005 (Tolerance system Size ISO 14005) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet: 1 von 1	
/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.340.0635.0 13K	Index	
/		Aluminium	gezeichnet drawn	07.03.	Hoffmann				
/	Maßstab/Scale	beschichtet/coated	geprüft checked	-	-				
/	1:2	grau/grey	Normsp. Stand. check	-	-				
/	Vol.	mm³	Offt./Surf.	mm²	Ersatz für/Replacement for: -				Maße in mm/Dimensions are in mm
/									
/		wieland	Type	Benennung/Title					
Index	Datum / Blatt Date / Sheet		revos BASIC	GEHAEUEUNTERTEIL Baugröße 6-Kabelabgang 2x M20 Housing size 6-cable outlet 2x M20					
Änderung/Revision		 wieland Elektrische Verbindungen							

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.