

fiche produit

article n° 70.354.0635.0

capot BAS GOT GI 6 M25 A0



article n°	70.354.0635.0
EAN	4015573650824
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations




données techniques

général


matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
classe de protection (IP)	IP54
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	6
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	ecrou presse-étoupe
avec presse-étoupe	oui
taille du filetage M	25
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	73,6 mm
largeur	43 mm
hauteur	51 mm



.5



Toleriergröße Size ISO 12449/1 Tolerance system Size ISO 12449/1 (This ISO-standard deviates the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				/an/es ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UL-TUW-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UL-TUW-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
	/		Aluminium	gezeichnet drawn	20.08.	Treschan		70.352.0635.0 13K		
	/	Maßstab/Scale	beschichtet/ coated	geprüft checked	-	-				
	/	1:2	grau/ grey	Vorgepr. Steady, check	-	-		Maße in mm/Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm ³ Off./Surf.	mm ³	Ersatz für/Replacement for: -					
	/		wieland	Type	Benennung/Title					
	/		revos	GEHAUSEOBERTEIL						
	/		BASIC	Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25 Hood size 6-cable outlet top-M20/M25						
Index		Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.