




A Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

B These dimensions will be especially checked at delivery

C Only inspection dimensions

D With /E marked dimensions are only valid for internal use

E Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

F Ausschließlich Prüfmaße

G Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (color: turquoise blue)	Typ type
92.257.XX00.8	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	92.257.1000.8=10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10TB05
U2.257.XX00.8	XX in m-Schritten XX in m-steps	U2.257.1200.8=12m /L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12TB05
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
		Blatt: Sheet:	1 von 1 of 1
		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
		Index	
		T 92.257.0500.8 13K	
		Maße in mm / Dimensions are in mm	
		Vol. mm ³ Dfl./Srf. mm ² Ersatz für / Replacement for:	
		Type	
		Benennung/Title	
		KONFEKT. LEITUNG	
		Buchse/female - Stecker/male	
		Schraubanschluss/screw connection 250/400V 1,5mm ²	
		www.wieland-electric.com	
		KSBS 15	
		.TB05	
		Änderung / Revision	