



产品认证证书

证书编号: CQC18003189631

申请人名称及地址

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

制造商名称及地址

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

生产企业名称及地址

Wieland Electric s.r.o. (V026734)
Wieland Electric s.r.o. Nadrazni 1557, 35601 Sokolov Czech Republic

产品名称和系列、规格、型号

电连接器

见附件

产品标准和技术要求

GB/T34989-2017

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462222-2011 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2019 年 04 月 23 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 04 月 12 日

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0144778



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC18003189631

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14 D-96052 Bamberg Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Wieland Electric s.r.o. (V026734)
Wieland Electric s.r.o. Nadrazni 1557, 35601 Sokolov Czech Republic

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Electrical Connector
See Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T34989-2017

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462222-2011 .

Valid from: Apr.23,2019

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

Date of original issued: Apr.12,2018

President: _____

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China
<http://www.cqc.com.cn>

C 0144778



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC18003189631

纸 号: 144778

系列命名规则:

GST 15i 系列

16A 250/400V 无分断能力 2~5极 IP20 不带联锁 无负载 100次操作
循环 5T60 污染等级2 过电压保护类别 III 灼热丝 850℃ 针焰 30s 球
压 125℃ PTI175 接线容量 0.5~1.5 mm²/0.75~1.5mm²

系列命名如下:

GST15i 3 S B1 Z R1 W W BR01

(1) (2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1	系列	GST15i	GST15i
2	芯数	2	2 芯
		3	3 芯
		4	4 芯
		5	5 芯
3	连接方式	S	螺纹夹紧
		L	PCB 锡焊
4	插针类型	Bx	母头 (x=1 没有含义)
		Sx	公头 (x=1 没有含义)
5	出线/固定方式	空白	无减应力电缆

注: 此附录与证书同时使用时有效

主任:

陆杨



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC18003189631

纸 号: 144778

		Z	带减应力
		R	直插 (不可拆卸)
		U	突出式直插 (可拆卸)
		V	垂直安装
		H	水平安装
		VB	带安装框架 (垂直焊接)
		HB	带安装框架 (水平焊接)
6	减应力方式	R1	直线式
		W1	转角式
		空白	无减应力
7	锁定	W 或 V	使用工具去除锁定
		空白	无锁定
8	减应力外壳颜色	无	与插件颜色一致
		S	黑色
		G	灰色。
		W	白色
9	插件颜色	PBxx	蓝色(xx=00~09, 没有含义)
		WS	白色
		SW	黑色
		BRxx	棕色(xx=00~09, 没有含义)
		BLxx	淡蓝色(xx=00~09, 没有含义)

注: 此附录与证书同时使用时有效

主任:

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>