




70.472.0637.1	BAS GOM GL 6 M20 B1	Gewindebohrung /Thread hole
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 ☐ / Tolerance system Size ISO 14405 ☐ (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff / Material Aluminium		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 70.472.0637.1 13K		Index a
	/			gezeichnet drawn	26.07.2017	Hoffmann			
	/			geprüft checked					
	/			Maßstab / Scale					
	/	1:2		Normgepr. Stand. check			Maße in mm / Dimensions are in mm		
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:			
	/				Type	Benennung/Title			
a	02.10.2018 /		wieland www.wieland-electric.com		revos Basic M	GEHAEUSEOBERTEIL Baugröße 6 - M20 - oben Hood, size 6 - M20 - top			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									