

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.257.1000.8

Konfektionierte Leitung GST18I5KSBS 15 10TB05

gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 13 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau



Art. Nr.	92.257.1000.8
EAN	4049088489617
Bestelleinheit	30 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	13 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 5
Durchgangswiderstand	12,2 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	1, 2, 3, 4/N, 5
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP40
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18I5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18I5 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C


Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0,842 kWh/St
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.587.3156.0	Verriegelung (G)ST18 WS	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, weiß
05.587.3156.1	Verriegelung (G)ST18 SW	Verriegelung für fliegende Verbindungen GST18i3-5, schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.566.9253.0	Verschlussstück GST18i5 BUCHSEN	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i5, schwarz
05.583.1853.0	Verschlussstück GST18i5 STECKER	Verschlußstücke für Buchsenteile, 5-polig, Farbe: schwarz, Type: ST 18/5B VS SW



Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: türkisblau) example (color: turquoise blue)	Typ type
92.257.XX00.8	XX in dm-Schritten XX in dm-steps	92.257.1000.8=10dm/L= 1000mm	GST1815KSBS 15 10TB05
U2.257.XX00.8	XX in m-Schritten XX in m-steps	U2.257.1200.8=12m /L=12000mm	GST1815KSBS 15 X12TB05
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405 (2) / Tolerance system Size ISO 14405 (2) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances)		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 a (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Werkstoff / Material		gezeichnet drawn	Tag/Date
Maßstab / Scale		geprüft checked	Name
Normgepr. Stand check		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Vol. mm ³ Df./Srf. mm ²		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Ersatz für / Replacement for:		Index	
Type		T 92.257.0500.8 13K	
Benennung/Title		KONFEKT. LEITUNG	
KSBS 15		Buchse/female - Stecker/male	
..TB05		Schraubanschluss/screw connection 250/400V 1,5mm ²	