

Produktdatenblatt

Art. Nr. 75.252.0053.1

Anschlussmodul FCS 6 5 SI SA RST20i5

podis® CON 5G6 Anschlussmodul, Bemessungsspannung 690 V, Bemessungsstrom 20 A, Ausgang RST20i5 Buchse, IP65, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	75.252.0053.1
EAN	4049088461972
Bestelleinheit	2 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Steckanschluss RST
---------	--------------------

Anschlussdaten

Polzahl	5
Anzahl der Klemmstellen je Pol	1
Anschlussart der Rundleitung	Durchdringanschluss
Anschlussart Energiebus	Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge	1
Art der Ausgänge	RST20i5 Buchse

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsspannung	600 V
Bemessungsstrom	20 A

Mechanische Daten

Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP65
Montageart	Aufbau

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	690 V
Bemessungsstrom	20 A
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC

Abmessungen

Länge	218 mm
Baubreite	84 mm
Bauhöhe	74 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.530.0000.7	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz

Z5.565.9853.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i5/4 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz
06.502.6410.0	Bit TX 15x70	Bit Torx TX 15x70