

Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.125.4229.7

Buchsenkontakt 0,5 QMM

Buchsenkontakte gedreht, Kontaktoberfläche Gold, Durchmesser:
1,6 mm Anschlußquerschnitt: 0,5 qmm



Art. Nr.	02.125.4229.7
EAN	4015573639126
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlänge	8 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	0,5 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	20 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	20 AWG
Anschlussart	crimpen
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² und 4,0 mm ²
05.502.3100.0	Kontaktaufnahme 1	Kontaktaufnahme für Crimpkontakte mit einem Durchmesser von 1,6 mm, 2,5 mm and 3,6 mm
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul

