

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.545.8800.8

Steckerkontakt 1,0/18



Art. Nr.	05.545.8800.8
EAN	4049088213434
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Kupfer
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.5000.0	Crimpbacken H	
05.502.5200.0	Kontaktaufnahme 6	
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul

