

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.545.8600.8

Steckerkontakt 0,5/20

revos, STECKERKONTAKT 0,5/20



Art. Nr.	05.545.8600.8
EAN	4049088213410
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen
Technische Daten
Allgemein

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	0,5 mm²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	20 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	20 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Kupfer
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.5000.0	Crimpbacken H	
05.502.5200.0	Kontaktaufnahme 6	
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul

