

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.545.7900.8

Steckerkontakt 0,14-0,37/26-22

revos, STECKERKONTAKT 0,14-0,37/26-22

Art. Nr.	05.545.7900.8
EAN	4049088213342
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,14 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	0,37 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	22 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	26 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Kupfer
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.4900.0	Crimpbacken G	
05.502.5100.0	Kontaktaufnahme 5	
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul
05.502.4400.0	Ausdrückwerkzeug 4,0MM	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 4 mm

