

Produktdatenblatt

Art. Nr. 02.126.5700.8

Buchsenkontakt 1,0/18

revos POWER, BUCHSENKONTAKT 0,5/20

Art. Nr.	02.126.5700.8
EAN	4049088213205
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1 mm²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	18 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	18 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Kupfer
Kontaktstiftdurchmesser	1,6 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.4900.0	Crimpbacken G	
05.502.5100.0	Kontaktaufnahme 5	
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.0710.0	Ausdrückwerkzeug MOD. 10POL.	Ausdrückwerkzeug für 10-poliges revos FLEX Modul
05.502.4400.0	Ausdrückwerkzeug 4,0MM	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 4 mm

