


These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use


These Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Buchsenteil, schwarz
female connector, black

X 2:1




H05RN-F 3G0,75
schwarz/black



1 = braun/brown
PE = grün-gelb/green-yellow
2/N = blau/blue

Steckerteil, schwarz
male connector, black

Y 2:1



Kodierung/coding C1
250V/400V
mit Kontaktabdichtung/with contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
4L.437.XX30.1	XX in dm-Schritten	4L.437.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0813KS12 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Index		Tag/Date	Name
Maßstab / Scale		gezeichnet drawn	18.10.2019 Duetsch T.
1:1		geprüft checked	
Vol.		mm ³ Dfl./Srf.	mm ² Ersatz für / Replacement for:
Datum / Blatt Date / Sheet		Type	Benennung/Title
Änderung / Revision		RST0813	KONFEKT. LEITUNG
		Buchse/female - Stecker /male	
		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	