

Produktdatenblatt

Art. Nr. 83.243.0030.0

Leuchte RST 230V AC 2x3W 1U

podis® LED Leuchte, mit Durchverdrahtung, Lampenleistung 6 W, 230 V AC, 500 lm, Einspeisung RST20i3 schwarz, IP65, Schutzklasse II, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	83.243.0030.0
EAN	4049088548826
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Montageart	Wand und Decke
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Gehäusefarbe	schwarz
Schaltungsart	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Schutzklasse	II
Anschluss Energieeinspeisung	RST20i3 schwarz

Technische Daten

Nennspannung	230 V
Min. Eingangsspannung	200 V
Max. Eingangsspannung	250 V
Nennstrom	0,4 A
Lampenleistung	6 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	500 lm
Lichtfarbe	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Farbtemperatur	5000 K
Schutzart (IP)	IP65
Mittlere Nennlebensdauer	50000 Std
Betriebsart	Dauerbetrieb
Verpolschutz	ja
Notleuchte Kennzeichnung	Z1***E
Umgebungstemperatur ta min.	-40 °C
Umgebungstemperatur ta max.	50 °C
Lagertemperatur / Transport min.	-40 °C
Lagertemperatur / Transport max.	70 °C
Normen	DIN EN 60598-1DIN EN 60598-2-22

Abmessungen

Länge	153 mm
Breite	104 mm


Höhe	75,7 mm
------	---------

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.564.4453.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, Farbe schwarz
Z5.564.4553.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST20i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, Farbe schwarz
05.560.3419.0	Montageblech Podis LED	Montageplatte zur einfachen Installation innen im Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile (Schrauben, Muttern, Nieten, ...); Edelstahl
G0.500.2041.5	Montageblech RST BOX	Montageplatte zur einfachen Installation außen am Gitterkanal mit Raster 50 x 100 mm; sichere Befestigung ohne lose Teile (Schrauben, Muttern, Nieten, ...); Edelstahl

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
96.031.4053.1	Steckverbinder RST20i3S B1 ZR1 SW	RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
96.032.4053.1	Steckverbinder RST20i3S S1 ZR1 V SW	RST® CLASSIC Steckverbinder, gerade, Polzahl 3, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 6 - 10 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Qu - PEE 12/92

Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance		CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
			Werkstoff/ Material	2019	Tag/ Date	Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
		Maßstab/Scale		gezeichnet drawn	06.06.	Koetzner	83.243.0030.0 01K	
				geprüft checked			Maße in mm/Dimensions are in mm	
				Normgepr. Stand. check				
		Datei/ File: 046501__01K.DCD		Ersatz für/ Replacement for:				
		 wieland www.wieland-electric.com		Type	Benennung/ Title			
Index	Datum/ Blatt Date/ Sheet			Teilespezifikation / Component specification				
Änderung/ Revision				PODIS LED RST 230V AC 2x3W 1U				