

Produktdatenblatt

Art. Nr. 4L.437.4030.1

Konfektionierte Leitung RST08I3 KS12 75 40SW

RST® MICRO Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 6 A, Leitungstyp H05RN-F, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 0,75 mm², Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz



Art. Nr.	4L.437.4030.1
EAN	4049088562709
Bestelleinheit	25 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. Nur ein Bauteil mit Kontaktabdichtung verwenden, entweder Buchsen- oder Steckerteil.
---------	--

Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Verschmutzungsgrad	3
Mechanische Codierung Code	ja
Durchgangswiderstand	92,3 mOhm
Verriegelbar	selbstverriegelnd (von Hand lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	1, PE, 2/N
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Bauart	Kabelverschraubung
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Typ der Leitung	H05RN-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	6,2 mm
Kabeldurchmesser max.	7 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	60 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	1,312 kWh/St

Abmessungen


Gesamtlänge	4 m
-------------	-----

Zubehör


Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.563.5053.1	Verschlussstück für Buchsen SW	RST08i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Buchsenteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz
06.563.5153.1	Verschlussstück für Stecker SW	RST08i3/2 Verschlussstück, zum sicheren Verschluss nicht benötigter Steckerteile, mit Befestigungsband, Farbe schwarz

Buchsenteil, schwarz
female connector, black

× 2:1




H05RN-F 3G0,75
schwarz/black



1 = braun/brown
PE = grün-gelb/green-yellow
2/N = blau/blue

Steckerteil, schwarz
male connector, black

Y 2:1



Kodierung/coding C1
250V/400V

mit Kontaktabdichtung/with contact seal

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exampel (colour: black)	Typ type
4L.437.XX30.1	XX in dm-Schritten	4L.437.1030.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0813KS12 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.			www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index	
T 4L.437.0530.1 13K		-	
Maße in mm / Dimensions are in mm			
Ersatz für / Replacement for:			
Type Benennung/Title			
RST0813 KONFEKT. LEITUNG			
Buchse/female - Stecker /male			
Schraubausführung/screw connection 0,75mm²			
Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com	
Änderung / Revision			