

fiche produit

article n° 05.544.0929.0

contact mâle 0,2-0,56 QMM



article n°	05.544.0929.0
EAN	4015573083264
unité de commande	200 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

longueur de dénudage	4 mm
section du conducteur souple min.	0,2 mm ²
section du conducteur souple max.	0,56 mm ²
section du fil UL/CSA fil flexible Min.	24 AWG
section du fil UL/CSA fil flexible Max.	20 AWG
type de connexion	sertissage
matériel	bronze
contact solide	non
diamètre de la tige de contact	1,58 mm
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
résistance de contact	≤ 4 mOhm

accessoires

article n°	type	description
05.502.2400.0	matrice de sertissage E	
05.502.3200.0	contact positionneur 2	
95.101.0800.0	outil basique de sertissage .	
05.502.0000.0	outil d'extraction HD	

