

fiche produit

article n° Z5.503.0853.0

passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25 LG



article n°	Z5.503.0853.0
EAN	4049088385896
unité de commande	20 pièce(s)

certificats/approbations



données techniques

général

classe de protection (IP)	IP66/IP68
matériel	plastique
sans halogène	oui

version

version	petite partie
---------	---------------

modules compatibles

article n°	type	description
75.456.0053.3	module de connexion FCS 16 5 SI SA M32 LG	


A
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With E marking dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Für E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
O


E

F



Wieland Teilenummer part number	Gewinde Verschraubung thread type of fitting	Gewinde Schraubkappe thread type of cap	Klemmbereich clamping range Ø min-max mm	Gewinde-Ø thread-Ø TD mm	Gewindelänge thread length TL mm	Höhe ohne Gew.länge height without thread H mm	Verschraubung fitting SW1 mm	Schraubkappe cap SW2 mm	Außen-Ø outer-Ø D mm max.
Z5.503.0053.F	M12	Trapez	3,0-6,5	12,0	8,0	23,0	15,0	15,0	16,9
Z5.503.0153.F	M16	Trapez	2,0-6,0	16,0	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9
Z5.503.0253.F	M16	Trapez	5,0-10,0	16,0	10,0	30,0	22,0	22,0	25,0
Z5.503.0353.F	M16	Trapez	4,0-8,0	16,0	8,0	26,5	19,0	19,0	21,9
Z5.503.0453.F	M20	Trapez	6,0-12,0	20,0	10,0	30,0	24,0	24,0	27,0
Z5.503.0553.F	M20	Trapez	10,0-14,0	20,0	10,0	33,5	27,0	27,0	31,0
Z5.503.0653.F	M25	Trapez	9,0-13,0	25,0	15,0	36,0	29,0	29,0	32,5
Z5.503.0753.F	M25	Trapez	13,0-18,0	25,0	10,0	38,0	33,0	33,0	38,0
Z5.503.0853.F	M32	Trapez	18,0-25,0	32,0	15,0	42,0	42,0	42,0	47,3
Z5.503.1653.F	M25	Trapez	9,0-16,0	25,0	10,0	38,0	33,0	33,0	38,0

.F	Farbe colour	ähnl. RAL similar to RAL
0	lichtgrau/light grey	7035
1	schwarz/black	9005
3	silbergrau/silver grey	7001



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eKATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)
ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 a (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1

Werkstoff / Material Tag/Date Name
gezeichnet/drawn 10.04.2017 Butterhof
geprüft/checked
Normgepr.-Stand check
Zeichnung Nr. / Drawing No. Index
T Z5.503.0053.0 13K -
Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³ Øft./Srf. mm² Ersatz für / Replacement for:

Index Datum / Blatt Date / Sheet
www.wieland-electric.com
Benennung/Title
KABELVERSCHRAUBUNG
metrisch, Kunststoff
metric, plastic

frei von lackbenetzungstörenden Substanzen (Silikonfrei)/
free from substances that prevent paint adhesion (silicon free)

nach/according to	DIN EN 62444 / VDE 0619
Gewinde gemäß/thread according to	EN 60423
Material Verschraubung/material fitting	PA 6 UL94-V2
Material Verschraubungsdichtung/material seal of fitting	CR
Schutzklasse nach/protection class according to	DIN EN 60529 IP 66-68