

fiche produit

article n° 73.327.6428.0

bas BAS GUT GY 24H A

article n°	73.327.6428.0
EAN	4015573229440
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	revêtement en poudre
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	24H
modèle du boîtier	structure (base)
mécanisme de verrouillage	support en croix
entrée de câble	sans
type d'entrée de câble	sans
avec presse-étoupe	non
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	oui
EMC-version	non
longueur	130 mm
largeur	67 mm
hauteur	29 mm