

fiche produit

article n° 70.472.0637.1

capot BAS GOM GL 6 M20 B1



article n°	70.472.0637.1
EAN	4049088461071
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

matériau du boîtier	aluminium
couleur	gris
surface	vierge
classe de protection (IP)	IP66
résistant aux UV	oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	autre
température de fonctionnement min.	-40 °C
température de fonctionnement max.	120 °C

version

DIN-taille	6
modèle du boîtier	mâle
mécanisme de verrouillage	support longitudinal
entrée de câble	top
type d'entrée de câble	fil conducteur
avec presse-étoupe	non
taille du filetage M	20
taille du filetage PG	
couvercle à charnière	non
EMC-version	non
longueur	77,7 mm
largeur	43,2 mm
hauteur	53 mm

