

fiche produit

article n° 92.754.4153.0

connecteur GST18I5S S1 ZR1 MBL01

gesis® CLASSIC connecteur, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, diamètre du câble 7 - 12 mm, couleur de codage / insert de contact bleu clair



article n°	92.754.4153.0
EAN	4049088427961
unité de commande	50 pièce(s)

certificats/approbations

données techniques

général

courant nominal	6 A
tension nominal	50 V
tension nominale d'impulsion	4 kV
soulagement de la tension	oui
degré de pollution	2
codage mécanique Code	code 6
verrouillable	autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
couleur de codage / insert de contact	bleu clair
Marquage de pôle	1, 2, 3, 4, 5
couleur du boîtier avec décharge de traction	noir
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz	5012

données de connexion

diamètre du câble max.	12 mm
diamètre du câble min.	7 mm
section de raccordement solide mm² max.	0,75 mm²
section de raccordement multifilaire max.	0,75 mm²
termination par pôle	1
longueur de dégainage	37 mm
longueur de la bande de fil	7 mm

version

version	mâle
type de connexion	connexion à vis
classe de protection (IP)	IP40

matériel

matériau du boîtier	polyamide
sans halogène	oui
matériel de contact	CuZn
résistance au feu	0,157 kWh/St
partie isolante Résistance à la température continue	100 °C
traitement de surface	etamé

dimensions

longueur	76,4 mm
largeur	47,7 mm
hauteur	15 mm

accessoires

article n°	type	description
05.564.5353.0	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	pièce de verrouillage GST18I3/4/5 WS	
05.566.9253.0	pièce de verrouillage GST18I5 BUCHSEN	

modules compatibles

article n°	type	description
92.053.0058.0	connexion de périphériques GST18I5L B1H WS	gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact blanc
92.053.0258.0	connexion de périphériques GST18I5L B1V BL01	gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
92.053.0458.0	connexion de périphériques GST18I5L B1H PB02	gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
92.257.1003.0	assemblage de câbles GST18I5KSB- 15 10TR01	gesis® CLASSIC câble de connexion, douille - extrémité libre, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, type de câble H05VV-F, classe incendie Eca, longueur totale 1 m, section nominale du conducteur 1,5 mm², couleur de codage / insert de contact rouge tomate

