fiche produit

article n° 83.040.1252.0

commutateur IP WIENET UMS 4-C-2SC-FM



article n°	83.040.1252.0
EAN	4049088600951
unité de commande	1 pièce(s)

certificats/approbations

c UL us LISTED

données techniques

type de montage	rail DIN
classe de protection (IP)	IP30
matériau du boîtier	métal
gérable	non
Ethernet	oui
alimentation par Ethernet	non
Fast Ethernet	oui
gigabit Ethernet	non
nombre de port 10/100 Mbps RJ45	4
diagnostique LED	alimentation / état de la liaison / données / débit de données
10 Gigabit Ethernet	non
nombre de port 10/100/1000 Mbps RJ45	0
nombre de port 100 Mbps SC	2
type de connection électrique	connexion à vis
affichage LED	PWR1, PWR2, P-Fail; LNL/ACT
section du connecteur	0,25mm²...2,5mm² (AWG26...AWG12)
longueur de la bande de fil	8 mm

données techniques

type de tension	DC
température de fonctionnement minimale	-10 °C
fonctionnement maximal Température de fonctionnement	60 °C
température de stockage / transport min.	-40 °C
température de stockage / transport max.	85 °C
humidité relative min.	5 %
humidité relative max.	95 %
poids	700 g

alimentation électrique redondante	2 alimentations


circuit d'alimentation

type de tension	DC
tension de fonctionnement minimale	12 V
tension de fonctionnement max.	48 V
courant d'entrée, max.	1,5 A
consommation max.	< 6,5 W

dimensions

profondeur	95 mm
largeur	36,6 mm
hauteur	140 mm
poids	700 g

dessin technique



Weitere Angaben siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance	CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD-Drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: First Use:	Blatt: Sheet:

Werkstoff/ Material	2021 / Tag/ Date / Name	Zeichnung Nr./ Drawing No.	
Maßstab/Scale	gezeichnet / drawn: 22.02. Koetzner	83.040.1252.0 01K	
	Elektronische Freigabe Electronic Release	Maße in mm/Dimensions are in mm	
Datei/ File: 047351__01K.DCD	Ersatz für/ Replacement for:		
wieland www.wieland-electric.com	Type	Benennung/ Title: Teilespezifikation / Component specification WIENET IP SWITCH UMS 4-C-2SC-FM	
Index / Datum/ Blatt Date/ Sheet Änderung/ Revision			

83_040_1252_0_01K_1 CADW5014 Koetzner 2021-02-26T13:15:09 1.000