

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.3000.0

Cavo preconfezionato GST18i4KSBS 15 30TR01

gesis® CLASSIC Cavo di collegamento, Presa - spina, Numero di poli 4, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Tipo di cavo H05VV-F, Classe di infiammabilità Eca, Lunghezza totale 3 m, Sezione nominale conduttore 1,5 mm², Colore della codifica / inserto rosso



Nr. Art.	92.207.3000.0
EAN	4049088314544
Quantità per ordine	20 Pezzo

Certificati/Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Codice 2
Resistenza di contatto	35 mOhm
Bloccabile	autobloccante (può essere sbloccato con un attrezzo)
Colore della codifica / inserto	rosso
Marcatura del polo	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	9,2 mm
Tipo di cavo	Preso - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i4
Esecuzione lato 2	Spina GST18i4

Materiale

Trattamento superficie	stagnato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	60 °C


Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Carico di infiammabilità	1,528 kWh/St
Classe di infiammabilità	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	3 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	Chiusura (G)ST18 WS	
05.587.3156.1	Chiusura (G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18/3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18/3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18/4 BUCHSEN	



Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) example (colour: tomato red)	Typ type
92.207.XX00.0	XX in dm-Schritten	92.207.1000.0 = 10dm/L= 1000mm	GST1814KSBS 15 10TR01
U2.207.XX00.0	XX in m-Schritten	U2.207.1200.0 = 12 m/L=12000mm	GST1814KSBS 15 X12TR01
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14405(®)/Tolerance system Size ISO 14405(®). (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MN 5020.010 e (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!	
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed	1. Verwendung: - First Use:
		Werkstoff/Material	Blatt: 1 von Sheet: 1 of 1
		2015 Tag/Date	Name
		gezeichnet drawn	28.05. Dültsch T.
		geprüft checked	-
		Vorgepr. Stand. check	-
		Maße in mm/Dimensions are in mm	
		Vol. mm	Offl./Surf. mm
		Ersatz für/Replacement for: -	
		Type	Benennung/Title
		GST1814	PRE-ASSEMBLED CABLE
		KSBS 15	KONFEKTLEITUNG
		...TR01	Buchse/female - Stecker/male
		Schraubanschluss/screw connection 250V 1,5qmm	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet	
Änderung/Revision			