

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.207.1000.3

Cavo preconfezionato GST18i4KSBS 15 10GR01



Nr. Art.	92.207.1000.3
EAN	4015573569546
Quantità per ordine	50 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	16 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 2
Resistenza di contatto	12,2 mOhm
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura dei poli	2, N, PE, 1
Colore della custodia con serracavo	Nero

Esecuzione

Sezione nominale conduttore	1,5 mm ²
Grado di protezione (IP)	IP40
Tipo di cavo	H05VV-F
Colore del cavo	Nero
Diametro cavo max.	9,2 mm
Tipo di cavo	Presa - spina
Tipo di cavo preconfezionato	Cavo di collegamento
Esecuzione lato 1	Connettore GST18i4
Esecuzione lato 2	Spina GST18i4

Materiale

Trattamento superficie	zincato
Privo di alogeni	No
Resistenza del cavo alla temperatura continuativa	70 °C

Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Classe di infiammabilità	0,672 kWh
Classe fuoco	Eca

Dimensioni

Lunghezza totale	1 m
------------------	-----

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.587.3156.0	(G)ST18 WS	
05.587.3156.1	(G)ST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18/3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18/3/4/5 WS	
05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18/4 BUCHSEN	

