

Data sheet del prodotto

Nr. Art. 92.044.0158.0

Connettore da pannello GST18I4L S1H GR01

Nr. Art.	92.044.0158.0
EAN	4015573459120
Quantità per ordine	100 Pezzo

Approvazioni



Dati tecnici

Generale

Corrente nominale	20 A
Tensione nominale	250 V / 400 V
Grado di inquinamento	2
Codifica meccanica	Code 2
Tensione nominale di tenuta	4 kV
Bloccabile	
Colore della codifica / inserto	Grigio ghiaia
Marcatura dei poli	2, N, PE, 1

Dati di connessione

Attacchi per polo	1
-------------------	---

Esecuzione

Esecuzione	Spina
Tipo di attacco	Attacco a saldare
Direzione plug-in	ad angolo retto
Angolo di inclinazione	90 °
Grado di protezione (IP)	IP20
Tipo di componente installato	Attacco a saldare

Materiale

Materiale della custodia	Poliammide
Privo di alogeni	si
Materiale del contatto	CuZn
Classe di infiammabilità	0,036 kWh
Resistenza alla temperatura continua dei componenti isolati	100 °C
Trattamento superficie	zincato

Dimensioni

Lunghezza	24 mm
larghezza	38 mm
Altezza	13 mm

Accessori

Nr. Art.	Tipo	Descrizione
05.590.4556.0	GST18 WS	
05.590.4556.1	GST18 SW	
05.564.5353.0	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 SW	
05.564.5353.2	Coperchio di protezione GST18I3/4/5 WS	

05.566.9153.0	Coperchio di protezione GST18I4 BUCHSEN	
---------------	---	--